

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M52X3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130001 M52X3
GTIN	4062406003753
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 3 mm
Lunghezza complessiva L: 250 mm
Ø Codolo D_s : 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø Preforo: 49 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	156 mm
Ø Filettatura	52 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	3 mm

Ø Codolo D _s	40 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	49 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M52×3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare