

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M40X1,5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130005 M40X1,5
GTIN	4062406006716
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10

Classe di tolleranza	6H +0,20
Ø Filettatura	40 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Preforo	38,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	24 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	120 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M40×1,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare