

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M44X1**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130005 M44X1  |
| GTIN            | 4062406006914 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: M  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 1 mm  
 Lunghezza complessiva L: 220 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Quadro del codolo □: 29 mm  
 Ø Preforo: 43 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Passo della filettatura              | 1 mm   |
| Numero taglienti Z                   | 4      |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4      |
| Quadro del codolo □                  | 29 mm  |
| Ø Filettatura                        | 44 mm  |
| Profondità filettatura               | 132 mm |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Preforo                       | 43 mm                                       |
| Classe di tolleranza            | ISO 1 4H                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 1X 4HX                                  |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 2X 6HX                                  |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza            | 7H  |
| Classe di tolleranza            | 7HX   |
| Classe di tolleranza            | 7G  |
| Classe di tolleranza            | 7GX   |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,10                                    |
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Norma                           | DIN 376                                     |
| Lunghezza complessiva L         | 220 mm                                      |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 36 mm                                       |
| Tipo di filettatura             | M   |
| Misura del filetto              | M44×1                                       |
| Rivestimento                    | TiN   |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza              |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |