

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M2X0,2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130005 M2X0,2
GTIN	4062406003920
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	1,8 mm
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G

Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	45 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Norma	DIN 376
∅ Filettatura	2 mm
Profondità filettatura	6 mm
Passo della filettatura	0,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2×0,2
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare