

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M11X1,25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130006 M11X1,25
GTIN	4062406008048
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 1,25 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 9 mm
 Quadro del codolo □: 7 mm
 Ø Preforo: 9,75 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	7 mm
Norma	DIN 376
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	9 mm
Profondità filettatura	33 mm
Ø Filettatura	11 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	9,75 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M11×1,25
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare