

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M22X2,5****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130006 M22X2,5 |
| GTIN            | 4062406008918  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 19,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profondità filettatura  | 66 mm   |
| Materiale da taglio     | HSS E   |
| Passo della filettatura | 2,5 mm  |
| Norma                   | DIN 376 |
| Numero taglienti Z      | 3       |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 18 mm   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Lunghezza complessiva L              | 140 mm                                      |
| Ø Filettatura                        | 22 mm                                       |
| Ø Preforo                            | 19,5 mm                                     |
| Quadro del codolo □                  | 14,5 mm                                     |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX   |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3   |
| Tipo di filettatura                  | M   |
| Misura del filetto                   | M22×2,5                                     |
| Rivestimento                         | TiN   |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | B   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza              |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |