

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M10X1,25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130006 M10X1,25
GTIN	4062406007980
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	8 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	8,75 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20

Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Norma	DIN 371
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Filettatura	10 mm
Profondità filettatura	30 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M10x1,25
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare