

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M36X0,35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130006 M36X0,35
GTIN	4062406009939
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,35 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D_s: 28 mm

Quadro del codolo □: 22 mm

Ø Preforo: 35,65 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforo	35,65 mm
Ø Codolo D _s	28 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	22 mm
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	0,35 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	108 mm
Materiale da taglio	HSS E
∅ Filettatura	36 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M36×0,35
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare