

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M29X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130006 M29X0,75
GTIN	4062406009434
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,75 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s : 22 mm
Quadro del codolo \square : 18 mm
Ø Preforo: 28,25 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	87 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	29 mm
Quadro del codolo \square	18 mm
Ø Preforo	28,25 mm

Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo D _s	22 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M29×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare