

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M4X0,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130006 M4X0,5
GTIN	4062406007676
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 0,5 mm
 Lunghezza complessiva L: 63 mm
 Ø Codolo D_s: 4,5 mm
 Quadro del codolo □: 3,4 mm
 Ø Preforo: 3,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	4,5 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3

Lunghezza complessiva L	63 mm
Profondità filettatura	12 mm
Norma	DIN 371
Ø Preforo	3,5 mm
Ø Filettatura	4 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M4×0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare