

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M48X0,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130006 M48X0,5
GTIN	4062406010638
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 0,5 mm
 Lunghezza complessiva L: 250 mm
 Ø Codolo D_s : 36 mm
 Quadro del codolo \square : 29 mm
 Ø Preforo: 47,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	47,5 mm
Quadro del codolo \square	29 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Lunghezza complessiva L	250 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	144 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	48 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	36 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M48×0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare