

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M1,2X0,2**

**Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130010 M1,2X0,2 |
| GTIN            | 4062406010959   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Numero taglienti Z   | 2          |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20   |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H         |
| Classe di tolleranza | 7HX        |
| Classe di tolleranza | 7G         |
| Classe di tolleranza | 7GX        |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                       |
| Materiale da taglio                  | HSS E  |
| Ø Preforo                            | 1 mm   |
| Norma                                | DIN 371  |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 2,5 mm   |
| Ø Filettatura                        | 1,2 mm   |
| Passo della filettatura              | 0,2 mm   |
| Profondità filettatura               | 3 mm   |
| Quadro del codolo □                  | 2,1 mm   |
| Numero di scanalature per i trucioli | 2  |
| Lunghezza complessiva L              | 40 mm  |
| Tipo di filettatura                  | M  |
| Misura del filetto                   | M1,2 × 0,2                                     |
| Rivestimento                         | non rivestito                                  |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                       |
| Norma filettatura                    | DIN 13   |
| Forma dell'imbocco                   | C  |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR             | no   |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio                  | destro   |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza  |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                             |