

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF:  
M3,5X0,35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130011 M3,5X0,35
GTIN	4062406014803
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,35 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø Preforo: 3,15 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	0,35 mm
Ø Preforo	3,15 mm
Quadro del codolo □	3 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Lunghezza complessiva L	56 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	3,5 mm
Profondità filettatura	8,75 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M3,5 × 0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare