

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF:  
M3X0,35****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130011 M3X0,35 |
| GTIN            | 4062406014780  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Lunghezza complessiva L              | 56 mm      |
| Profondità filettatura               | 7,5 mm     |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3          |
| Materiale da taglio                  | HSS E      |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza                 | 7H         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di tolleranza            | 7HX   |
| Classe di tolleranza            | 7G  |
| Classe di tolleranza            | 7GX   |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,10                                    |
| Norma                           | DIN 371                                     |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 3,5 mm                                      |
| Ø Preforo                       | 2,65 mm                                     |
| Quadro del codolo □             | 2,7 mm                                      |
| Passo della filettatura         | 0,35 mm                                     |
| Numero taglienti Z              | 3   |
| Ø Filettatura                   | 3 mm  |
| Tipo di filettatura             | MF-LH                                       |
| Misura del filetto              | M3×0,35                                     |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco              | C   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 2×D in caso di foro cieco            |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |