

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF:  
M1,4X0,3**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130011 M1,4X0,3
GTIN	4062406014599
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,3 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø Preforo: 1,1 mm

**Descrizione tecnica**

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05

Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,5 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,3 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	3,5 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Ø Preforo	1,1 mm
Ø Filettatura	1,4 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1,4 × 0,3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare