

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M20X0,35

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130011 M20X0,35
GTIN	4062406015862
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 0,35 mm
 Lunghezza complessiva L: 140 mm
 Ø Codolo D_s: 16 mm
 Quadro del codolo □: 12 mm
 Ø Preforo: 19,65 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	140 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	12 mm
Ø Preforo	19,65 mm

Ø Filettatura	20 mm
Passo della filettatura	0,35 mm
Norma	DIN 376
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Codolo D _s	16 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	50 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M20×0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare