

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF:
M40X0,5****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130011 M40X0,5 |
| GTIN | 4062406017453 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D_s: 32 mm

Quadro del codolo □: 24 mm

Ø Preforo: 39,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|------------|
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Ø Filettatura | 40 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Ø Preforo | 39,5 mm |
| Profondità filettatura | 100 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Ø Codolo D _s | 32 mm |
| Quadro del codolo □ | 24 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Passo della filettatura | 0,5 mm |
| Tipo di filettatura | MF-LH |
| Misura del filetto | M40×0,5 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | sinistro |

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |