

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M29X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M29X1,5
GTIN	4062406023836
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 1,5 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 22 mm
Quadro del codolo □: 18 mm
Ø Preforo: 27,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	22 mm
Passo della filettatura	1,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	29 mm
Quadro del codolo □	18 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm

Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	27,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Profondità filettatura	72,5 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M29×1,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare