

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M33X3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130016 M33X3
GTIN	4062406024130
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 3 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø Codolo D_s: 25 mm
 Quadro del codolo □: 20 mm
 Ø Preforo: 30 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	20 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	3 mm
Ø Preforo	30 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H

Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	82,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Filettatura	33 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M33×3
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare