

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M40X4****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130011 M40X4  |
| GTIN            | 4062406017521 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm

Quadro del codolo □: 24 mm

Ø Preforo: 36 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Norma                   | DIN 376 |
| Ø Filettatura           | 40 mm   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 32 mm   |
| Numero taglienti Z      | 4       |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm  |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Passo della filettatura              | 4 mm                             |
| Materiale da taglio                  | HSS E                            |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                         |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                       |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                         |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                       |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                         |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                         |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                         |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                       |
| Classe di tolleranza                 | 7H                               |
| Classe di tolleranza                 | 7HX                              |
| Classe di tolleranza                 | 7G                               |
| Classe di tolleranza                 | 7GX                              |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                         |
| Profondità filettatura               | 100 mm                           |
| Quadro del codolo □                  | 24 mm                            |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4                                |
| Ø Preforo                            | 36 mm                            |
| Tipo di filettatura                  | MF-LH                            |
| Misura del filetto                   | M40×4                            |
| Rivestimento                         | non rivestito                    |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                         |
| Norma filettatura                    | DIN 13                           |
| Forma dell'imbocco                   | C                                |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9         |
| Passaggio interno per LR             | no                               |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio                  | sinistro                         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |