

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M33X0,35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M33X0,35
GTIN	4062406024079
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,35 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s : 25 mm
Quadro del codolo \square : 20 mm
Ø Preforo: 32,65 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	82,5 mm
Ø Filettatura	33 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	32,65 mm
Quadro del codolo \square	20 mm
Passo della filettatura	0,35 mm

Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 376
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M33×0,35
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare