

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M30X3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130011 M30X3
GTIN	4062406016739
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø Codolo D_s: 22 mm

Quadro del codolo □: 18 mm

Ø Preforo: 27 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	75 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	22 mm
Passo della filettatura	3 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	30 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Lunghezza complessiva L	180 mm
Quadro del codolo □	18 mm
Ø Preforo	27 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M30×3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare