

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M19X0,75****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130016 M19X0,75 |
| GTIN            | 4062406023003   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø Preforo: 18,25 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 16 mm   |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3       |
| Norma                                | DIN 376 |
| Numero taglienti Z                   | 3       |
| Passo della filettatura              | 0,75 mm |
| Quadro del codolo □                  | 12 mm   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Materiale da taglio             | HSS E  |
| Profondità filettatura          | 47,5 mm  |
| Classe di tolleranza            | ISO 1 4H                                       |
| Classe di tolleranza            | ISO 1X 4HX                                     |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H                                       |
| Classe di tolleranza            | ISO 2X 6HX                                     |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,05                                       |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,20                                       |
| Classe di tolleranza            | ISO 3 6G                                       |
| Classe di tolleranza            | ISO 3X 6GX                                     |
| Classe di tolleranza            | 7H   |
| Classe di tolleranza            | 7HX  |
| Classe di tolleranza            | 7G   |
| Classe di tolleranza            | 7GX  |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,10                                       |
| Ø Preforo                       | 18,25 mm                                       |
| Ø Filettatura                   | 19 mm  |
| Lunghezza complessiva L         | 140 mm   |
| Tipo di filettatura             | MF-LH  |
| Misura del filetto              | M19×0,75                                       |
| Rivestimento                    | TiN  |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                       |
| Norma filettatura               | DIN 13   |
| Forma dell'imbocco              | C  |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR        | no   |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare