

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M24X1,25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130016 M24X1,25
GTIN	4062406023409
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 1,25 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s : 18 mm
 Quadro del codolo □: 14,5 mm
 Ø Preforo: 22,75 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D_s	18 mm
Ø Preforo	22,75 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Passo della filettatura	1,25 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	60 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M24×1,25
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare