

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M55X3**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130020 M55X3  |
| GTIN            | 4062406025397 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: M  
 Materiale da taglio: HSS  
 Norma: DIN 2184  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 3 mm  
 Lunghezza complessiva L: 140 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø preforo: 52 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Passo della filettatura | 3 mm     |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 40 mm    |
| Norma                   | DIN 2184 |
| Ø Filettatura           | 55 mm    |
| Ø Preforo               | 52 mm    |
| Quadro del codolo □     | 32 mm    |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                                |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX                                       |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX                                       |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6   |
| Materiale da taglio                  | HSS                                       |
| Numero taglienti Z                   | 6   |
| Profondità filettatura               | 82,5 mm                                   |
| Lunghezza complessiva L              | 140 mm                                    |
| Tipo di filettatura                  | M   |
| Misura del filetto                   | M55×3                                     |
| Rivestimento                         | non rivestito                             |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                  |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                    |
| Forma dell'imbocco                   | C   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                  |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro cieco        |
| Direzione di taglio                  | destro                                    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |