

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M37X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M37X0,5
GTIN	4062406024413
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,5 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s: 32 mm
Quadro del codolo □: 24 mm
Ø Preforo: 36,5 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Ø Preforo	36,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	24 mm

Ø Filettatura	37 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Profondità filettatura	92,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M37×0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare