

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M47X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M47X0,5
GTIN	4062406024994
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: MF-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
Passo della filettatura: 0,5 mm  
Lunghezza complessiva L: 250 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
Quadro del codolo □: 29 mm  
Ø Preforo: 46,5 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	29 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	47 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	46,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H

Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Lunghezza complessiva L	250 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	0,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm
Profondità filettatura	117,5 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M47×0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare