

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M60X3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130020 M60X3
GTIN	4062406025656
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS
Norma: DIN 2184
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 3 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø codolo D_s: 45 mm
Quadro del codolo □: 35 mm
Ø preforo: 57 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 2184
Ø Codolo D _s	45 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Numero taglienti Z	6
Ø Filettatura	60 mm

Passo della filettatura	3 mm
Quadro del codolo □	35 mm
Profondità filettatura	90 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Preforo	57 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M60×3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare