

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M102X0,75**

## Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 130021 M102X0,75 |
| GTIN            | 4062406029289    |
| Classe articolo | 10N              |

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2184

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 56 mm

Quadro del codolo □: 44 mm

Ø preforo: 101,25 mm

## Descrizione tecnica

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Materiale da taglio                  | HSS       |
| Ø Preforo                            | 101,25 mm |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 56 mm     |
| Numero taglienti Z                   | 12        |
| Numero di scanalature per i trucioli | 12        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Passo della filettatura   | 0,75 mm                                   |
| Classe di tolleranza      | ISO 1 4H                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 1X 4HX                                |
| Classe di tolleranza      | ISO 2 6H                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 2X 6HX                                |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,20                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 3 6G                                  |
| Classe di tolleranza      | ISO 3X 6GX                                |
| Classe di tolleranza      | 7H  |
| Classe di tolleranza      | 7HX                                       |
| Classe di tolleranza      | 7G  |
| Classe di tolleranza      | 7GX                                       |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,05                                  |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,10                                  |
| Lunghezza complessiva L   | 180 mm                                    |
| Profondità filettatura    | 153 mm                                    |
| Norma                     | DIN 2184                                  |
| Quadro del codolo □       | 44 mm                                     |
| ∅ Filettatura             | 102 mm                                    |
| Tipo di filettatura       | MF-LH                                     |
| Misura del filetto        | M102×0,75                                 |
| Rivestimento              | non rivestito                             |
| Angolo di filetto         | 60 grado                                  |
| Norma filettatura         | DIN 13                                    |
| Forma dell'imbocco        | C   |
| Codolo                    | Codolo cilindrico con h9                  |
| Passaggio interno per LR  | no  |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |