

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M56X1,5****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130021 M56X1,5 |
| GTIN            | 4062406027674  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2184

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 40 mm

Quadro del codolo □: 32 mm

Ø preforo: 54,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 40 mm      |
| Ø Filettatura                        | 56 mm      |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6          |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX |

|  |   |
|--|---|
| Classe di tolleranza                       | ISO 2 6H                                  |
| Classe di tolleranza                       | ISO 2X 6HX                                |
| Classe di tolleranza                       | 6H +0,20                                  |
| Classe di tolleranza                       | ISO 3 6G                                  |
| Classe di tolleranza                       | ISO 3X 6GX                                |
| Classe di tolleranza                       | 7H  |
| Classe di tolleranza                       | 7HX                                       |
| Classe di tolleranza                       | 7G  |
| Classe di tolleranza                       | 7GX                                       |
| Classe di tolleranza                       | 6H +0,05                                  |
| Classe di tolleranza                       | 6H +0,10                                  |
| Materiale da taglio                        | HSS                                       |
| Profondità filettatura                     | 84 mm                                     |
| Quadro del codolo <input type="checkbox"/> | 32 mm                                     |
| Lunghezza complessiva L                    | 140 mm                                    |
| Ø Preforo                                  | 54,5 mm                                   |
| Numero taglienti Z                         | 6   |
| Norma                                      | DIN 2184                                  |
| Passo della filettatura                    | 1,5 mm                                    |
| Tipo di filettatura                        | MF-LH                                     |
| Misura del filetto                         | M56×1,5                                   |
| Rivestimento                               | non rivestito                             |
| Angolo di filetto                          | 60 grado                                  |
| Norma filettatura                          | DIN 13                                    |
| Forma dell'imbocco                         | C   |
| Codolo                                     | Codolo cilindrico con h9                  |
| Passaggio interno per LR                   | no  |
| Utilizzo per tipo di foro                  | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro                  | fino a 1,5×D in caso di foro cieco        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |