

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, MF: M80X1****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130026 M80X1  |
| GTIN            | 4062406033101 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: MF-LH  
Materiale da taglio: HSS  
Norma: DIN 2184  
Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
Passo della filettatura: 1 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
Quadro del codolo □: 39 mm  
Ø preforo: 79 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Materiale da taglio     | HSS    |
| Quadro del codolo □     | 39 mm  |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 50 mm  |
| Profondità filettatura  | 120 mm |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Passo della filettatura              | 1 mm                                      |
| Ø Filettatura                        | 80 mm                                     |
| Norma                                | DIN 2184                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                                |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX                                       |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX                                       |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                  |
| Ø Preforo                            | 79 mm                                     |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8   |
| Numero taglienti Z                   | 8   |
| Tipo di filettatura                  | MF-LH                                     |
| Misura del filetto                   | M80×1                                     |
| Rivestimento                         | TiN                                       |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                  |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                    |
| Forma dell'imbocco                   | C   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                  |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro cieco        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |