

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, MF: M60X3**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130026 M60X3
GTIN	4062406032326
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: MF-LH  
 Materiale da taglio: HSS  
 Norma: DIN 2184  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 3 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø codolo D<sub>c</sub>: 45 mm  
 Quadro del codolo □: 35 mm  
 Ø preforo: 57 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	160 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Norma	DIN 2184
Numero di scanalature per i trucioli	6
Materiale da taglio	HSS
Numero taglienti Z	6
Ø Filettatura	60 mm
Profondità filettatura	90 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	45 mm
Ø Preforo	57 mm
Passo della filettatura	3 mm
Quadro del codolo □	35 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M60×3
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco

Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare