

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, MF: M80X6****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130026 M80X6  |
| GTIN            | 4062406033156 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2184

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 6 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø codolo D<sub>c</sub>: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø preforo: 74 mm

**Descrizione tecnica**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Materiale da taglio    | HSS    |
| Ø Preforo              | 74 mm  |
| Ø Filettatura          | 80 mm  |
| Profondità filettatura | 120 mm |
| Numero taglienti Z     | 8      |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Passo della filettatura              | 6 mm                                      |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8   |
| Lunghezza complessiva L              | 160 mm                                    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 50 mm                                     |
| Norma                                | DIN 2184                                  |
| Quadro del codolo □                  | 39 mm                                     |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                                |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX                                       |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX                                       |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                  |
| Tipo di filettatura                  | MF-LH                                     |
| Misura del filetto                   | M80×6                                     |
| Rivestimento                         | TiN                                       |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                  |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                    |
| Forma dell'imbocco                   | C   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                  |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro cieco        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |