

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M52X4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130011 M52X4
GTIN	4062406018115
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 4 mm
 Lunghezza complessiva L: 250 mm
 Ø Codolo D_s: 40 mm
 Quadro del codolo □: 32 mm
 Ø Preforo: 48 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	48 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Passo della filettatura	4 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	52 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	250 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	130 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	40 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M52×4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare