

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M4,5X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130015 M4,5X0,75
GTIN	4062406018498
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Ø Filettatura	4,5 mm
Ø Preforo	3,75 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,75 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Profondità filettatura	11,25 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	6 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4,5×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare