

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M9X1**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130015 M9X1   |
| GTIN            | 4062406018702 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: M  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 1 mm  
 Lunghezza complessiva L: 90 mm  
 Ø Codolo  $D_s$ : 9 mm  
 Quadro del codolo □: 7 mm  
 Ø Preforo: 8 mm

**Descrizione tecnica**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø Filettatura          | 9 mm    |
| Norma                  | DIN 371 |
| Profondità filettatura | 22,5 mm |
| Ø Codolo $D_s$         | 9 mm    |
| Ø Preforo              | 8 mm    |
| Numero taglienti Z     | 3       |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Quadro del codolo □                  | 7 mm  |
| Passo della filettatura              | 1 mm  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3   |
| Lunghezza complessiva L              | 90 mm                                       |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                       |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX   |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Tipo di filettatura                  | M   |
| Misura del filetto                   | M9×1  |
| Rivestimento                         | TiN   |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | C   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco            |
| Direzione di taglio                  | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare