

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M5X0,5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130015 M5X0,5
GTIN	4062406018511
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	70 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20

Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Profondità filettatura	12,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Ø Filettatura	5 mm
Ø Preforo	4,5 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M5×0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare