

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M2,5X0,2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130016 M2,5X0,2
GTIN	4062406021948
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 91 giorni
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 0,2 mm
 Lunghezza complessiva L: 50 mm
 Ø Codolo D_s: 2,8 mm
 Quadro del codolo □: 2,1 mm
 Ø Preforo: 2,3 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	2,5 mm
Profondità filettatura	6,25 mm
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Numero taglienti Z	3
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Passo della filettatura	0,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	2,1 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Materiale da taglio	HSS E
∅ Preforo	2,3 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M2,5 × 0,2
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare