

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M1,4X0,2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M1,4X0,2
GTIN	4062406021771
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,2 mm
Lunghezza complessiva L: 40 mm
Ø Codolo D_s: 2,5 mm
Quadro del codolo □: 2,1 mm
Ø Preforo: 1,2 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,2 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Ø Preforo	1,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Numero taglienti Z	2
Norma	DIN 371

Ø Filettatura	1,4 mm
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	3,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M1,4 × 0,2
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare