

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M7X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M7X0,75
GTIN	4062406022198
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,75 mm
Lunghezza complessiva L: 80 mm
Ø Codolo D_s: 7 mm
Quadro del codolo □: 5,5 mm
Ø Preforo: 6,25 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	5,5 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Ø Preforo	6,25 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	7 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Profondità filettatura	17,5 mm
Ø Codolo D _s	7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M7×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare