

Garant

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.1/4-8**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130031 1.1/4-8 |
| GTIN | 4062406037949 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 8
 Ø Filettatura: 31,75 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø codolo D_s: 25 mm
 Quadro del codolo □: 20 mm
 Ø preforo: 28,8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Materiale da taglio | HSS E |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Norma | DIN 376 |
| Passo della filettatura | 3,175 mm |
| Filetti per pollice | 8 |
| Ø Filettatura | 31,75 mm |
| Ø Codolo D _s | 25 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Profondità filettatura | 63,5 mm |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Quadro del codolo □ | 20 mm |
| Ø Preforo | 28,8 mm |
| Tipo di filettatura | UN-LH |
| Misura del filetto | 1.1/4-8 UN LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |