

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.3/16-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 1.3/16-12
GTIN	4062406035617
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 30,162 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 22 mm
Quadro del codolo □: 18 mm
Ø Preforo: 28,2 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	18 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	28,2 mm

Ø Codolo D _s	22 mm
Filetti per pollice	12
Profondità filettatura	60,32 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Filettatura	30,162 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.3/16-12 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare