

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1/4-32****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130031 1/4-32 |
| GTIN            | 4062406036805 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNEF-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 32  
Ø Filettatura: 6,35 mm  
Lunghezza complessiva L: 80 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 7 mm  
Quadro del codolo □: 5,5 mm  
Ø Preforo: 5,7 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 3        |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 7 mm     |
| Quadro del codolo □                  | 5,5 mm   |
| Norma                                | DIN 371  |
| Profondità filettatura               | 19,05 mm |
| Numero taglienti Z                   | 3        |
| Passo della filettatura              | 0,794 mm |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Preforo                       | 5,7 mm                                      |
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Lunghezza complessiva L         | 80 mm                                       |
| Ø Filettatura                   | 6,35 mm                                     |
| Filetti per pollice             | 32  |
| Tipo di filettatura             | UNEF-LH                                     |
| Misura del filetto              | 1/4-32 UNEF LH                              |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |