

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 5/8-24**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 5/8-24
GTIN	4062406037260
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNEF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 24  
 Ø Filettatura: 15,88 mm  
 Lunghezza complessiva L: 110 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Quadro del codolo □: 9 mm  
 Ø Preforo: 15 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Preforo	15 mm
Filetti per pollice	24
Ø Filettatura	15,88 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm

Profondità filettatura	47,64 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,058 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	5/8-24 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare