

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 3/4-16**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130031 3/4-16 |
| GTIN            | 4062406037413 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 16  
 Ø Filettatura: 19,05 mm  
 Lunghezza complessiva L: 125 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Quadro del codolo □: 11 mm  
 Ø Preforo: 17,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Materiale da taglio                  | HSS E    |
| Lunghezza complessiva L              | 125 mm   |
| Ø Filettatura                        | 19,05 mm |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 14 mm    |
| Profondità filettatura               | 57,15 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3        |
| Quadro del codolo □                  | 11 mm    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Numero taglienti Z              | 3   |
| Passo della filettatura         | 1,588 mm                                    |
| Filetti per pollice             | 16  |
| Ø Preforo                       | 17,5 mm                                     |
| Norma                           | DIN 376                                     |
| Tipo di filettatura             | UNF-LH                                      |
| Misura del filetto              | 3/4-16 UNF LH                               |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |