

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.3/4-5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 1.3/4-5
GTIN	4062406036249
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 5  
Ø Filettatura: 44,45 mm  
Lunghezza complessiva L: 220 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
Quadro del codolo □: 29 mm  
Ø preforo: 39,26 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	88,9 mm
Ø Filettatura	44,45 mm
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	5
Quadro del codolo □	29 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	39,26 mm
Passo della filettatura	5,08 mm
Lunghezza complessiva L	220 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	1.3/4-5 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare