

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: NO.12-40****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130030 NO.12-40 |
| GTIN            | 4062406034474   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 40  
Ø Filettatura: 5,49 mm  
Lunghezza complessiva L: 80 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 6 mm  
Quadro del codolo □: 4,9 mm  
Ø Preforo: 4,9 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Passo della filettatura              | 0,635 mm |
| Norma                                | DIN 371  |
| Filetti per pollice                  | 40       |
| Materiale da taglio                  | HSS E    |
| Quadro del codolo □                  | 4,9 mm   |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3        |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 6 mm     |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Preforo                       | 4,9 mm                                      |
| Ø Filettatura                   | 5,49 mm                                     |
| Numero taglienti Z              | 3   |
| Lunghezza complessiva L         | 80 mm                                       |
| Profondità filettatura          | 16,47 mm                                    |
| Tipo di filettatura             | UNS   |
| Misura del filetto              | 12-40 UNS                                   |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |