

Garant

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 5/8-27**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 5/8-27
GTIN	4062406037253
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 27
 Ø Filettatura: 15,88 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 12 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 15 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	47,64 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	27
Numero di scanalature per i trucioli	3

Quadro del codolo □	9 mm
Passo della filettatura	0,94 mm
Ø Preforo	15 mm
Ø Filettatura	15,88 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	5/8-27 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare