

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.9/16-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 1.9/16-16
GTIN	4062406036010
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 16
Ø Filettatura: 39,688 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s: 32 mm
Quadro del codolo □: 24 mm
Ø Preforo: 38,2 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,588 mm
Filetti per pollice	16
Ø Preforo	38,2 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	39,688 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Profondità filettatura	79,38 mm

Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	24 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.9/16-16 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare