

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.5/8-18**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 1.5/8-18
GTIN	4062406036065
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNEF  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 18  
 Ø Filettatura: 41,275 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Quadro del codolo □: 24 mm  
 Ø preforo: 40,1 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	24 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Profondità filettatura	82,55 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Numero taglienti Z	4

Ø Preforo	40,1 mm
Filetti per pollice	18
Ø Filettatura	41,275 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	1.5/8-18 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare